

洗浄用オゾン水生成器

濃度切替モデル OH6800-C-XW2-I



標準モデル OH6800-X2-XW2-I



主な特徴

- ①**簡単取り付け**
蛇口先端部分を専用のミキサーに取り替え、シリコンチューブで本体とミキサーを繋ぐだけ
(アダプター又は水栓交換工事が必要な場合があります)
- ②**瞬時にオゾン水が生成される**
蛇口をひねれば直ちにオゾン水が生成され、手洗いや生鮮食品の洗浄に使用できます。
- ③**オゾンの離脱濃度は、国際規格IECで定める範囲のため、安全・安心**
離脱濃度・オゾン水の生成に使用されずに空気中に放出されるオゾンの濃度
- ④**短時間使用で効果を発揮するため、節電・節水で環境に優しく、家計にも優しい**
消費電力は最大6Wで1時間当たり0.1円程度の電気代(標準モデル)
- ⑤**小型・軽量**
写真用紙2Lサイズ程のコンパクトさで、取り付け場所に困りません。
- ⑥**濃度切替が可能(濃度切替モデルのみ)**
用途に応じ、3段階の濃度切替が可能です。

用途・品名	洗浄用オゾン水生成器(濃度切替モデル)	洗浄用オゾン水生成器(標準モデル)
型番	OH6800-C-XW2-I	OH6800-X2-XW2-I
製品サイズ	189(H)×125(W)×46(D)mm	189(H)×125(W)×46(D)mm
パッケージサイズ	191(H)×297(W)×52(D)mm	191(H)×297(W)×52(D)mm
カートン入数	20個	20個
オゾン生産量	①100mg/hr ②150mg/hr ③200mg/hr	100mg/hr
オゾン生成方法	無声放電方式	無声放電方式
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ON・OFFスイッチ ・濃度切替スイッチ(3段階) ①0.2ppm ②0.4ppm ③0.6ppm 	<ul style="list-style-type: none"> ・ON・OFFスイッチ ONのとき、濃度0.20ppm
JAN	4719303-961692	4719303-961708
販売価格	OPEN	OPEN

※仕様は予告なく変更する場合があります。

2020.6

販売代理店

CASHIDO 日本代理店
オールアイジャパン株式会社
 この製品についてのお問い合わせは
 **0120-688-843**
 受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00
 (土・日・祝日を除く)



<http://www.rijapan.co.jp>